

BDC200K



BROCA DIAMANTE DE CORONA CONTINUA PARA DEKTON, PIEDRAS DE INGENIERÍA Y PORCELANATO 2"

Dimensiones	2" x 6 mm
Máx. RPM	12,000
Entrada (rosca)	5/8" - 11H
Profundidad (mm)	30
Usos	Húmedo
Línea	KRONOS



Aplicación

Es ideal para la perforación de:

- Dekton
- Porcelanato
- Piedras de ingeniería

Almacenamiento

Guarde la broca sobre una superficie plana y no la golpee, ni la deje caer.

La broca no debe ser expuesta en:

- Agua u otros solventes.
- Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

Herramienta a utilizar

Esmeriladora angular a velocidad máx. 12,000 RPM.

Unidades de empaque

Piezas individuales.

Información de Seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad. Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- No se utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

