

# BDC300K



## BROCA DIAMANTE DE CORONA CONTINUA PARA DEKTON, PIEDRAS DE INGENIERIA Y PORCELANATO 3"

<b>Dimensiones</b>	3" x 6 mm
<b>Máx. RPM</b>	12,000
<b>Entrada (rosca)</b>	5/8" - 11H
<b>Profundidad (mm)</b>	30
<b>Usos</b>	Húmedo
<b>Línea</b>	KRONOS



### Aplicación

Es ideal para la perforación de:

- Dekton
- Porcelanato
- Piedras de ingeniería

### Almacenamiento

Guarde la broca sobre una superficie plana y no la golpee, ni la deje caer.

La broca no debe ser expuesta en:

- Agua u otros solventes.
- Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

### Herramienta a utilizar

Esmeriladora angular a velocidad máx. 12,000 RPM.

### Unidades de empaque

Piezas individuales.

### Información de Seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad. Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- No se utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

